

SeQual® Eclipse™ 5

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE

OSSIGENO SENZA LIMITI

SeQual® Eclipse 5 è l'ultima generazione del concentratore di ossigeno portatile a flusso continuo e pulsato. Eclipse™ 5 combina portabilità ed efficacia clinica senza pari per trattare i pazienti a qualsiasi stadio della malattia e livello di attività.

- **Massima quantità di O₂ per trattare la maggior parte dei pazienti**

Con una produzione fino a 3,0 l/min di flusso continuo e 9 impostazioni di flusso pulsato con dimensione del bolo fino a 192 ml, la più alta di qualsiasi concentratore, Eclipse™ 5 può coprire la maggior parte dei pazienti e offrire loro una libertà di movimento pressoché illimitata.

- **Un'unica soluzione per tutte le esigenze**

Eclipse™ 5 è progettato per funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e può essere utilizzato dal paziente durante il sonno, a casa, in viaggio e per strada: una soluzione unica di fornitura dell'ossigeno per tutte le situazioni tipiche.

Le opzioni di flusso continuo eliminano il pensiero legato alla desaturazione durante il sonno e l'uscita a impulsi elevati consente perfino ai pazienti più difficili da trattare di essere attivi con un dispositivo portatile e una durata superiore della batteria.

- **Caratteristiche cliniche**

Dotato della tecnologia autoSAT® che rileva la frequenza respiratoria dell'utilizzatore e regola automaticamente la velocità del motore per garantire una costante erogazione dell'ossigeno con ogni atto respiratorio. Questo aiuta a mantenere un'appropriata FiO₂, anche nei pazienti a flusso elevato.

Eclipse™ 5 consente di personalizzare l'erogazione di ossigeno secondo il singolo utente per ottenere la migliore terapia. Sensibilità e tempo di erogazione del bolo possono essere regolati per garantire il giusto trattamento.




CAIRE®
A Chart Industries Company

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107
770.721.7759 | Numero verde 1.800.482.2473
www.CAIREmedical.com



Copyright 2016 Chart Industries
ML-CONC0087-5 Rev B

FUNZIONALITÀ PER IL FORNITORE

- Robustezza e affidabilità 24/7 dimostrate nel tempo
- Ideale per programmi di viaggio e di dimissione ospedaliera
- Codici di allarme diagnostico per chiamate di assistenza più semplici
- Sensore O₂ standard su tutte le unità
- Una vera soluzione di erogazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

FUNZIONALITÀ PER IL PAZIENTE

- Funziona con tensione CA e CC o a batteria
- In auto: sono disponibili tutte le portate e la batteria si ricarica simultaneamente (fino a 2 l/min in flusso continuo)
- Durata della batteria di 2 ore a 2 l/min con una sola batteria
- Oltre 5 ore di durata della batteria all'impulso 2
- Carrello a rotelle rimovibile con maniglia regolabile.
- Approvato FAA

CARATTERISTICHE CLINICHE

- Tecnologia autoSAT™
- Sensibilità regolabile
- Tempo di erogazione del bolo regolabile
- Capacità del bolo fino a 192 ml
- Il dosaggio a impulsi più elevato di qualsiasi altro concentratore
- Ideale per pazienti in riabilitazione polmonare



SPECIFICHE

Flusso continuo	0,5-3 l/min
Flusso a impulsi	Impostazioni 1-6 (16-96 ml) Impostazioni 7-9 (128-192 ml)
Peso con batteria	8,3 kg
Dimensioni	49,0 x 31,2 x 18,0 cm
Concentrazione O ₂	90% (+5,5 / -3%)
Livello sonoro	40 dB(A) all'impostazione Impulsi 3
Temperatura di esercizio	Da 10 °C a 40 °C
Altitudine di esercizio	Fino a 4000 m
Durata della batteria	2 l/min continuo - 2 ore Impostazione Impulso 2 - 5,1 ore
Ricarica della batteria	2-5 ore a seconda del flusso
Alimentazione in CA	100-240 VCA, 50-60 Hz
Alimentazione in CC	12 V nominale
Consumo di corrente	145 W a 3 l/min, 45 W carica batteria
Tempo di riscaldamento	< 5 minuti
Garanzia	3 anni Eclipse 5 Batteria e accessori 1 anno
Programma di manutenzione	HEPA, Ingresso aria, Filtri di ingresso compressore - Sostituzione dopo 1 anno

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Eclipse™ 5 include: concentratore portatile, cartuccia di alimentazione (batteria), alimentatore e cavo CA, alimentatore CC, carrello rimovibile, borsa accessori, filtro di ingresso di ricambio, cannula nasale

6900-SEQ USA

6900LN-SEQ USA - 2 Batterie

6900AU-SEQ Australia

6900-C1-SEQ Europa (EN, FR, DU, ES, IT, PT, NL)

6900-C2-SEQ Europa (SV, DA, NO, FI)

6900-08-SEQ Regno Unito

6900-20-SEQ Svizzera

potrebbero essere disponibili accessori per altri Paesi; contattare il servizio clienti

ACCESSORI

7082-SEQ Gruppo di scorta

5010-SEQ Custodia da viaggio

5052-SEQ Fodera protettiva

5942-SEQ Pacco per sedia a rotelle

7104-SEQ Carrello

5220-SEQ Borsa degli accessori

5991-SEQ Alimentatore CC

7112-SEQ Caricatore desktop (USA)

20554079 Caricatore desktop (Europa)

20554077 Caricatore desktop (Regno Unito)

Cavi inclusi

5941-SEQ Alimentatore CA (USA)

20553100 Alimentatore CA (Europa)

20553098 Alimentatore CA (Regno Unito)

Cavo incluso